

Garant**Borrstängstabilisator 5xD midi, Typ: 16L****Beställningsdata**

Ordernummer	319463 16L
GTIN	4062406309343
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

Stomme av högvärdigt verktygsstål, yta och funktionsytor härdade.

Fördel:

Mindre svängningar och vibrationer vid användning med alla borrstängtyper.

Passar till:

Alla vanligt förekommande borrstänger.

OBS!:

För att kunna bestämma rätt borrstängstabilisatorvariant måste du ovillkorligen genomföra en kollisionkontroll med hjälp av Hoffmanns e-Tool-data från eShop eller ToolScout! Vi rekommenderar en största utkragande längd 3xD för de använda borrstängtyperna.

Maximal utkragning stabilisator inkl. borrstäng 8xD.

Borrstängstabilisator med **7xD** resp. skaftdiameter **D₂ = 25 mm kan levereras på förfrågan.**

Teknisk beskrivning

totallängd L ₂	139 mm
Förskjutning Z mot axeln	16 mm
Skaftlängd L _s	53 mm
Ø D ₃	40 mm
radie R	1,2 mm
Spännhylsa D ₁	16 mm
Utkragningslängd L ₁	80 mm

C	1,5 mm
Skaftdiameter D ₂	32 mm
Skärriktning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Svängning	dämpad
Produktslag	Borrstångstabilisator