

Garant**Sexkantshylsa, 1/4 tum utförande med tumdimensioner, nyckelvidd: 7/32tum****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 631032 7/32 |
| GTIN | 4062406309510 |
| Artikelklass | 61A |

Beskrivning**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Invändig fyrkant med hål.

Nyckelvidder med snäva toleranser och **HT-Drive**-profil skonar skruvhuvuden och muttrar.

Tunnväggiga för arbeten också i mycket trånga utrymmen.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|--------------------|
| Längd | 24,8 mm |
| nyckelvidd | 7/32 tum |
| Ø utgångssidan | 8,9 mm |
| fyrkantsfäste | 1/4 tum |
| Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar |
| Produktslag | Hylsnyckelinsats |