

Garant**12-kantinsats 1/4 tum, lång utförande med tumdimensioner, nyckelvidd: 7/16tum****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 631442 7/16 |
| GTIN | 4062406309763 |
| Artikelklass | 61A |

Beskrivning**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Invändig fyrkant med hål.

Nyckelvidder med snäva toleranser och **HT-Drive**-profil skonar skruvhuvuden och muttrar.

Tunnväggiga för arbeten också i mycket trånga utrymmen.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|---------------------|
| nyckelvidd | 7/16 tum |
| Längd | 50 mm |
| Ø utgångssidan | 15,9 mm |
| fyrkantsfäste | 1/4 tum |
| Drivprofil | 12-kant-hylsnycklar |
| Material | Kromvanadinstål |
| Yta | förkromad |
| Produktslag | Hylsnyckelinsats |

