

Garant**12-kantsinsats 1/4 tum, lång utförande med tumdimensioner, nyckelvidd: 3/16tum****Beställningsdata**

Ordernummer	631442 3/16
GTIN	4062406309695
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Invändig fyrkant med hål.

Nyckelvidder med snäva toleranser och **HT-Drive**-profil skonar skruvhuvuden och muttrar. Tunnväggiga för arbeten också i mycket trånga utrymmen.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

Ø utgångssidan	7,9 mm
nyckelvidd	3/16 tum
Längd	50 mm
fyrkantsfäste	1/4 tum
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Hylsnyckelinsats

