

**Garant****12-kantshylsa 1/2 tum, nyckelvidd: 9/16tum****Beställningsdata**

Ordernummer	642132 9/16
GTIN	4062406310301
Artikelklass	61A

**Beskrivning****Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverkyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

**Nyckelvidder med snäva toleranser** skonar skruvhuvuden och muttrar. **Tunnväggiga** för arbeten också i mycket trånga utrymmen. 12-kant (dubbel sexkant) med **HT-Drive** profil som är skonsam mot skruvar och muttrar.

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**Teknisk beskrivning**

Längd	38 mm
Ø utgångssidan	20,6 mm
nyckelvidd	9/16 tum
fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Produktslag	Hylsnyckelinsats

