

Garant**12-kantshylsa 1/2 tum, nyckelvidd: 7/16tum****Beställningsdata**

Ordernummer	642132 7/16
GTIN	4062406310288
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverkyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Nyckelvidder med snäva toleranser skonar skruvhuvuden och muttrar. **Tunnväggiga** för arbeten också i mycket trånga utrymmen. 12-kant (dubbel sexkant) med **HT-Drive** profil som är skonsam mot skruvar och muttrar.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

Längd	38 mm
nyckelvidd	7/16 tum
Ø utgångssidan	17,3 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Produktslag	Hylsnyckelinsats

