

Garant**Tolvkantshylsa lång, 1/2 tum utförande med tumdimensioner, nyckelvidd: 3/8tum****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 642532 3/8 |
| GTIN | 4062406310462 |
| Artikelklass | 61A |

Beskrivning**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Invändig fyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget.

Nyckelvidder med snäva toleranser skonar skruvhuvuden och muttrar. **Tunnväggiga** för arbeten också i mycket trånga utrymmen. 12-kant (dubbel sexkant) med **HT-Drive** profil som är skonsam mot skruvar och muttrar.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|---------------|
| Ø utgångssidan | 15,4 mm |
| Längd | 77 mm |
| nyckelvidd | 3/8 tum |
| fyrkantsfäste | 1/2 tum |
| Norm | DIN EN 3709 |
| Norm | ASME B 107.5M |
| Norm | DIN 3124 |
| Norm | DIN 3124 |

| | |
|---------------------|------------------------|
| Norm | DIN EN 3710 |
| Drivprofil | 12-kant-hylsnycklar |
| Material | HPQ®-högkapacitetsstål |
| Yta | förkromad |
| med AS-drive-profil | ja |
| Produktslag | Hylsnyckelinsats |