

Garant**Tolvkantshylsa lång, 1/2 tum utförande med tumdimensioner, nyckelvidd: 7/8tum****Beställningsdata**

Ordernummer	642532 7/8
GTIN	4062406310547
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Invändig fyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget.

Nyckelvidder med snäva toleranser skonar skruvhuvuden och muttrar. **Tunnväggiga** för arbeten också i mycket trånga utrymmen. 12-kant (dubbel sexkant) med **HT-Drive** profil som är skonsam mot skruvar och muttrar.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

Ø utgångssidan	29,9 mm
nyckelvidd	7/8 tum
Längd	77 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Norm	DIN EN 3709
Norm	ASME B 107.5M
Norm	DIN 3124
Norm	DIN 3124

Norm	DIN EN 3710
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Material	HPQ®-högkapacitetsstål
Yta	förkromad
med AS-drive-profil	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats