



IMPACT-hylsnyckelinsats sexkant, 3/8 tum, lång utförande med tumdimensioner, nyckelvidd: 11/16tum



Beställningsdata

Ordernummer	650202 11/16
GTIN	4062406313289
Artikelklass	62D

Beskrivning

Utförande:

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	11/16 tum
Ø utgångssidan	24 mm
Längd	65 mm
fyrkantfäste	3/8 tum
Drivprofil	Sexkanthylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

