

**HOLEX****IMPACT-hylsnyckelinsats sexkant, 3/8 tum, lång utförande med tumdimensioner, nyckelvidd: 7/16tum****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 650202 7/16   |
| GTIN         | 4062406313241 |
| Artikelklass | 62D           |

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning.

**Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.**

**Material:**

Krommolybdenstål, brunerad yta.

**Teknisk beskrivning**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Längd                           | 65 mm              |
| nyckelvidd                      | 7/16 tum           |
| Ø utgångssidan                  | 19 mm              |
| fyrkantfäste                    | 3/8 tum            |
| Drivprofil                      | Sexkanthylsnycklar |
| lämpar sig för maskinanvändning | ja                 |
| Produktslag                     | Hylsnyckelinsats   |

