



## IMPACT-hylsnyckelinsats sexkant, 3/4 tum, lång utförande med tumdimensioner, nyckelvidd: 1.5/16tum



### Beställningsdata

Ordernummer	652202 1.5/16
GTIN	4062406313999
Artikelklass	62D

### Beskrivning

#### Utförande:

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrevena mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning.

**Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.**

#### Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

#### OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

### Teknisk beskrivning

nyckelvidd	1.5/16 tum
Längd	85 mm
Ø utgångssidan	44 mm
fyrkantfäste	3/4 tum
Drivprofil	Sexkanthylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

