

Garant**Sexkantshylsa 1/2 tum utförande med tumdimensioner, nyckelvidd: 3/8tum****Beställningsdata**

Ordernummer	642232 3/8
GTIN	4062406319595
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Invändig fyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget.

Nyckelvidder med snäva toleranser skonar skruvhuvuden och muttrar. **Tunnväggiga** för arbeten också i mycket trånga utrymmen. Sexkant med **HT-Drive** profil som skonar skruvar och muttrar.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

Ø utgångssidan	15,4 mm
Längd	38 mm
nyckelvidd	3/8 tum
fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Produktslag	Hylsnyckelinsats

