

 Atlas Copco

## Skruvdragare med momentfrånslag (tryckluft), Typ: S2416L



### Beställningsdata

Ordernummer	079165 S2416L
GTIN	7322590017040
Artikelklass	03R

### Beskrivning

#### Utförande:

Alla tekniska uppgifter gäller vid trycket **6,3 bar** och för slang med rekommenderad invändig Ø.

- **Exakt, slitagefri frånslagskoppling.**
- **Hög vridmomentnoggrannhet.**

Mycket lämplig för serieskruvdragning med snabbytesklinghållare för klingor E 6,3 (se nr 674200 och följande).

Oljefri – ingen extra tryckluftsoljare krävs.

#### Reservdel:

**Utvalda underhållssatser (Service Kits):** Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftswerktygen från Atlas Copco.

### Teknisk beskrivning

rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	10 mm
maximal luftförbrukning	360 l/min
tillverkarens beteckning	S2416L
mått verktygshållare	1/4 tum
momentintervall	0,5 - 1,6 Nm
max skruv-Ø (8.8–12.9)	M3
vikt	0,9 kg

maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Utförande	Stav
bullernivå	73 dB(A)
maximalt varvtal:	1500 min <sup>-1</sup>
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	BSP
Produktslag	Skruvdragare