



Tryckluftsmutterdragare kompakt, Typ: 7732



Beställningsdata

Ordernummer	079201 7732
GTIN	
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Kompakt och kraftfull mutterdragare med aluminiumhus. Användarvänlig **Side-2-Side-riktningsväljare** för växling mellan höger-/vänstergång med hjälp av väljare med 2 steg. 610 Nm Max vridmoment, vikt bara 1,3 kg och längd totalt bara 112 mm. Jumbohammare.

Teknisk beskrivning

rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	10 mm
Längd	112 mm
tillverkarens beteckning	7732
maximala vibrationer enligt EN	12,1 m/s ²
momentintervall	138 - 420 Nm
fästprofil verktygshållare	Fyrkant
bullernivå	95 dB(A)
mått verktygshållare	1/2 tum

maximal luftförbrukning	612 l/min
vikt	1,3 kg
maximalt varvtal:	9000 min ⁻¹
max skruv-Ø (8,8–2,9)	M20
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	NPT
Produktslag	Skruvdragare