

DYMO**Etikettskrivare LabelWriter, Typ: LW450****Beställningsdata**

Ordernummer	085505 LW450
GTIN	3501170838778
Artikelklass	08U

Beskrivning**Utförande:**

Praktisk bordsskrivare som **snabbt** (51 etiketter per minut) och **enkelt** skapar adress-, försändelse-, pärm-, namn-, CD/DVD-etiketter och många andra etiketter. Knivskarp termodirektutskrift utan användning av extra färgbands-, toner- eller bläckpatroner. Upplösning 600×300 dpi.

- **För etiketter upp till max. 58 mm bredd.**
- **Kompatibel med PC och Mac, USB-anslutning, adressetikettutskrift kan göras direkt från Office-program.**
- **Skapar och skriver ut alla vanliga streck- och QR-koder, specialtecken och bildfiler med 300 dpi upplösning.**

leveransinnehåll:

Med nätdel, USB-kabel, CD med programvara och startrulle med etiketter 28×89 mm.

Typ: LW450

Teknisk beskrivning

Typ	LW450
Energiförsörjning	Nätdriven
tillverkarens beteckning	Dymo LabelWriter 450

Produktslag

Märkmaskin

Tillbehör

Adressetikettsats, vit Etiketthöjd×etikettlängd 36X89 mm	085565 36X89
Adressetikettsats, vit Etiketthöjd×etikettlängd 25X54 mm	085565 25X54
Adressetikettsats, vit Etiketthöjd×etikettlängd 28X89 mm	085565 28X89
Fraktetikettsats, vit Etiketthöjd×etikettlängd 54X101 mm	085567 54X101