

**Garant****Snabbytesadapter, Weldon för invändig mutter ER 32, spänn-Ø: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319764 12
GTIN	4062406328832
Artikelklass	31V

**Beskrivning****Utförande:**

- **Tvådelat utförande bestående av grundstomme och precisionsspännmutter.**
- **Av högvärdigt verktygsstål, alla funktionsytor härdade och överarbetade.**

**Fördel:**

Extremt lätthanövrerat snabbytessystem för drivna verktyg (AGW). Förbered snabbytesadaptern med verktyg och växla in den via AGW. Spännmuttern är kullagrad.

Multiflexibel användning:

- **Snabbt och enkelt byte av adaptern vid det använda AGW.**
- **Passar till alla drivna verktyg från olika tillverkare med ER-spänntånganslutning.**

**Användningsdata:**

För borrar- och fräsbearbetning vid drivna verktyg med ER-spänntånganslutning.

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	37,5 mm
Invändig	ja
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3
Utvändig-Ø D	45 mm
Produktslag	Snabbytesadapter

