

**Metallsågband 27×2750, Tänder per tum: 6/10****Beställningsdata**

Ordernummer	173605 6/10
GTIN	4045197275783
Artikelklass	12S

Beskrivning**Utförande:**

HOLEX – produktionssågband med hög skärförmåga.

Användningsdata:

Kombitandning 0° – Mycket vibrationssnål, för ett stort tvärsnittsområde (för rör och profiler, massivt material upp till högst 70 mm).

Kombitandning 10° – Universell för ett stort tvärsnittsområde (för massivt material från 50 mm).

Normaltandning 0° – För små till medelstora tvärsnitt upp till högst 70 mm ingreppslängd.

Normaltandning 10° – För större tvärsnitt från 50 mm ingreppslängd.

OBS!:

Inkörning av nytt band: Se GARANT bearbetningshandbok nr 110010 och informationssida.

Teknisk beskrivning

Längd	2750 mm
Tjocklek	0,9 mm
Bredd	27 mm

Tandning	combi
Spånvinkel	0 grad
Skärmaterial	HSS Co 8
Produktslag	Metallbandsågblad