



## Metallsågband 13×1325, Tänder per tum: 6/10



### Beställningsdata

Ordernummer	173550 6/10
GTIN	4045197253811
Artikelklass	16F

### Beskrivning

#### Utförande:

**RÖNTGEN – bi-alfa-kobolt: Högeffektivt bimetallsågband** med högkromhaltigt fjäderbandstål som bärande band och koboltlegerade (M42) HSS-tandspetsar (67–69 HRC).  
**Extremt hårda tandspetsar, flexibelt bärande band.**

#### Användningsdata:

**Kombitandning 0°** – Mycket vibrationssnål, för ett stort tvärsnittsområde (för rör och profiler, massivt material upp till högst 70 mm).

**Kombitandning 10° – Universell** för ett stort tvärsnittsområde (för massivt material från 50 mm).

**Normaltandning 0°** – För små till medelstora tvärsnitt upp till högst 70 mm ingreppslängd.

**Normaltandning 10°** – För större tvärsnitt från 50 mm ingreppslängd.

#### OBS!:

**Inkörning av nytt band:** Se GARANT bearbetningshandbok nr 110010 och informationssida.

### Teknisk beskrivning

Tjocklek	0,6 mm
Längd	1325 mm

Bredd	13 mm
Tandning	combi
Spånvinkel	0 grad
Skärmaterial	HSS Co 8
Produktslag	Metallbandsågblad