



## Metallsågband 27×2750, Tänder per tum: 10/14



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 173600 10/14  |
| GTIN         | 4045197253965 |
| Artikelklass | 16F           |

### Beskrivning

#### Utförande:

**RÖNTGEN – bi-alfa-kobolt: Högeffektivt bimetallsågband** med högkromhaltigt fjäderbandstål som bärande band och koboltlegerade (M42) HSS-tandspetsar (67–69 HRC).  
**Extremt hårda tandspetsar, flexibelt bärande band.**

#### Användningsdata:

**Kombitandning 0°** – Mycket vibrationssnål, för ett stort tvärsnittsområde (för rör och profiler, massivt material upp till högst 70 mm).

**Kombitandning 10° – Universell** för ett stort tvärsnittsområde (för massivt material från 50 mm).

**Normaltandning 0°** – För små till medelstora tvärsnitt upp till högst 70 mm ingreppslängd.

**Normaltandning 10°** – För större tvärsnitt från 50 mm ingreppslängd.

#### OBS!:

**Inkörning av nytt band:** Se GARANT bearbetningshandbok nr 110010 och informationssida.

### Teknisk beskrivning

|          |         |
|----------|---------|
| Tjocklek | 0,9 mm  |
| Längd    | 2750 mm |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Bredd        | 27 mm             |
| Spånvinkel   | 0 grad            |
| Tandning     | combi             |
| Skärmaterial | HSS Co 8          |
| Produktslag  | Metallbandsågblad |