

Skrivbord med elektrisk höjdställning vit, Bredd: 1600mm



Beställningsdata

Ordernummer	974030 1600
GTIN	4044917437135
Artikelklass	91Q

Beskrivning

Utförande:

Skrivbord med elektrisk höjdställning med hjälp av manöverorgan. Grundkonstruktion i form av massivt T-fotstativ på ställbara fötter. Elektrisk höjdställning **740 – 1230 mm**. Motor med mjukstart och mjukstopp. Bordskiva melaminhartsbelagd med slagtåliga ABS-kanter. Åkshastighet vid höjdställning 25 mm/s (utan last).

Färg: Stativ och skiva vita.

OBS!:

Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.

Teknisk beskrivning

vikt	42 kg
höjdställningsområde	740 - 1230 mm
Djup	800 mm
maximal bärförmåga	70 kg
arbetskiva (tjocklek)	19 mm
Bredd	1600 mm
Utförande	elektriskt höjdställbar
Utförande höjdställning	elektrisk
plattans tjocklek	19 mm

Produktlag

Skrivbord