



Slitsad reducerhylsa med kylning, Ø 20 mm, Spännhylsa D1: 5mm



Beställningsdata

Ordernummer	302150 5
GTIN	4060576155210
Artikelklass	33T

Beskrivning

Utförande:

Schunk GZB-S reducerhylsa.

Flexibel längdförinställning möjlig genom förskjutbar mellandel.

Med kylkanalspår.

Användningsdata:

- För borrar, brotschning, fräsning och verktygsskärpning.
- För reducering av spänn-Ø.
- Kast $\pm 5 \mu\text{m}$ (systemnoggrannhet vid $3 \times d$).
- Kast $\pm 2 \mu\text{m}$ (för reduceringshylsa).
- Högre spännkrafter än vid direktinspänning.

Passar till:

Hydro Dehn-spännchuck med spänn diameter 20 mm.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	5 mm
totallängd L	52,5 mm
Ø D	20 mm
Produktnamnsattribut	Ø 20 mm
Rundgångsnoggrannhet system	5 μm
Produktslag	Reducerhylsa med utdragssäkring

