



Slitsad reducerhylsa med kylning, Ø 20 mm, Spännhylsa D1: 4mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 302150 4 |
| GTIN | 4060576155227 |
| Artikelklass | 33T |

Beskrivning

Utförande:

Schunk GZB-S reducerhylsa.

Flexibel längdförinställning möjlig genom förskjutbar mellandel.

Med kylkanalspår.

Användningsdata:

- För borrar, brotschning, fräsning och verktygsskärpning.
- För reducering av spänn-Ø.
- Kast $\pm 5 \mu\text{m}$ (systemnoggrannhet vid $3 \times d$).
- Kast $\pm 2 \mu\text{m}$ (för reduceringshylsa).
- Högre spännkrafter än vid direktinspänning.

Passar till:

Hydro Dehn-spännchuck med spänn diameter 20 mm.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Ø D | 20 mm |
| Spännhylsa D ₁ | 4 mm |
| totallängd L | 52,5 mm |
| Produktnamnsattribut | Ø 20 mm |
| Rundgångsnoggrannhet system | 5 μm |
| Produktslag | Reducerhylsa med utdragssäkring |

