



## Slitsad reducerhylsa med kylning, Ø 20 mm, Spännhylsa D1: 16mm



### Beställningsdata

Ordernummer	302150 16
GTIN	4060576155104
Artikelklass	33T

### Beskrivning

#### Utförande:

**Schunk** GZB-S reducerhylsa.

Flexibel längdförinställning möjlig genom förskjutbar mellandel.

#### Med kylkanalspår.

#### Användningsdata:

- För borrar, brotschning, fräsning och verktygsskärpning.
- För reducering av spänn-Ø.
- Kast  $\pm 5 \mu\text{m}$  (systemnoggrannhet vid  $3 \times d$ ).
- Kast  $\pm 2 \mu\text{m}$  (för reduceringshylsa).
- Högre spännkrafter än vid direktinspänning.

#### Passar till:

Hydro Dehn-spännchuck med spänn diameter 20 mm.

### Teknisk beskrivning

totallängd L	52,5 mm
Ø D	20 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	16 mm
Produktnamnsattribut	Ø 20 mm
Rundgångsnoggrannhet system	5 $\mu\text{m}$
Produktslag	Reducerhylsa med utdragssäkring

