



Slitsad reducerhylsa tätad, Ø 20 mm, Spännhylsa D1: 6mm



Beställningsdata

Ordernummer	302165 6
GTIN	4060576159850
Artikelklass	33T

Beskrivning

Utförande:

SchUNK GZB-S med tätning.
Kylvätsketät upp till 80 bar.
med periferikylning.

Tätad (gummipluggar).

Användningsdata:

- För borrar, brotschning, fräsning och verktygsskärning.
- För reducering av spänn-Ø.
- Kast $\pm 5 \mu\text{m}$ (systemnoggrannhet vid $3 \times d$).
- Kast $\pm 2 \mu\text{m}$ (för reduceringshylsa).
- Högre spännkrafter än vid direktinspanning.

Teknisk beskrivning

Ø D	20 mm
Spännhylsa D ₁	6 mm
Utvändig Ø	20 mm
Produktnamnsattribut	Ø 20 mm
Rundgångsnoggrannhet system	5 μm
Produktslag	Reducerhylsa med utdragssäkring

