

Garant**Snabbytesadapter, kopierfräs med utvändig mutter ER 32, gängaM: M16****Beställningsdata**

Ordernummer	319778 M16
GTIN	4062406343675
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

- **Tvådelat utförande bestående av grundstomme och precisionsspännmutter.**
- **Av högvärdigt verktygsstål, alla funktionsytor härdade och överarbetade.**

Fördel:

Extremt lätthanövrerat snabbytessystem för drivna verktyg (AGW). Förbered snabbytesadaptern med verktyg och växla in den via AGW. Spännmuttern är kullagrad.

Multiflexibel användning:

- **Snabbt och enkelt byte av adaptern vid det använda AGW.**
- **Passar till alla drivna verktyg från olika tillverkare med ER-spänntånganslutning.**

Användningsdata:

För borrh- och fräsbearbetning vid drivna verktyg med ER-spänntånganslutning.

Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Utvändig-Ø D: 49 mm

utkragningslängd A-mått: 29 mm

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	29 mm
-------------------------	-------

Invändig	ja
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3
Utvändig-Ø D	49 mm
Produktslag	Snabbytesadapter