



## Handkraftmätare DFG, mätområde: 100N



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 479025 100    |
| GTIN         | 2050002070745 |
| Artikelklass | 47F           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Universell kraftmätare med färgdisplay för exakt mätning av drag- och tryckkraft. Robust hus av pressgjutgods.

- **Visning av aktuellt kraft- och toppvärde.**
- **Programmerbara funktionsknappar.**
- **Toleransgränsövervakning med optisk och akustisk indikering.**
- **Mätvärdesminne.**
- **Statistisk utvärdering av lagrade värden.**
- **Gränssnitt för dataexport.**
- **Omedelbar visning: N, gf, kgf, lbf, ozf.**

#### leveransinnehåll:

Transportväska, laddningskontakt med USB-förbindelsekabel, tillbehör (tryckplatta, krok, spets, fena, V-spår, förlängning).

#### Specialtillbehör:

Manuella provställningar nr 479029.

### Teknisk beskrivning

|      |       |
|------|-------|
| höjd | 42 mm |
|------|-------|

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Bredd             | 84 mm             |
| mätområde         | 10 - 90 N         |
| noggrannhet       | 0,2 %             |
| Längd             | 191 mm            |
| upplösning        | 0,02 N            |
| mätvärdesminne    | 50                |
| Energiförsörjning | Batteridrivnen    |
| datautgång        | RS232C-gränssnitt |
| datautgång        | USB-gränssnitt    |
| Mätteknik         | digital           |
| Produktslag       | Dynamometer       |