



Handkraftmätare DFG, mätområde: 50N



Beställningsdata

Ordernummer	479025 50
GTIN	2050002070738
Artikelklass	47F

Beskrivning

Utförande:

Universell kraftmätare med färgdisplay för exakt mätning av drag- och tryckkraft. Robust hus av pressgjutgods.

- **Visning av aktuellt kraft- och toppvärde.**
- **Programmerbara funktionsknappar.**
- **Toleransgränsövervakning med optisk och akustisk indikering.**
- **Mätvärdesminne.**
- **Statistisk utvärdering av lagrade värden.**
- **Gränssnitt för dataexport.**
- **Omedelbar visning: N, gf, kgf, lbf, ozf.**

leveransinnehåll:

Transportväska, laddningskontakt med USB-förbindelsekabel, tillbehör (tryckplatta, krok, spets, fena, V-spår, förlängning).

Specialtillbehör:

Manuella provställningar nr 479029.

Teknisk beskrivning

höjd	42 mm
------	-------

noggrannhet	0,2 %
Längd	191 mm
upplösning	0,01 N
mätområde	5 - 45 N
Bredd	84 mm
mätvärdesminne	50
Energiförsörjning	Batteridrivnen
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätteknik	digital
Produktslag	Dynamometer