



Handkraftmätare DFC, mätområde: 1000N



Beställningsdata

Ordernummer	479027 1000
GTIN	2050002071551
Artikelklass	47F

Beskrivning

Utförande:

Universell kraftmätare med färgdisplay för exakt mätning av drag- och tryckkraft. Robust hus av pressgjutgods.

- **Visning av aktuellt kraft- och toppvärde.**
- **Programmerbara funktionsknappar.**
- **Toleransgränsövervakning med optisk och akustisk indikering.**
- **Mätvärdesminne.**
- **Statistisk utvärdering av lagrade värden.**
- **Gränssnitt för dataexport.**
- **Omedelbar visning: N, gf, kgf, lbf, ozf.**
- **Överföring av mätvärden via Bluetooth möjlig.**
- **Genomsnittligt kraftvärde över tid.**

leveransinnehåll:

Transportväska, laddningskontakt med USB-förbindelsekabel, tillbehör (tryckplatta, krok, spets, fena, V-spår, förlängning).

Specialtillbehör:

Manuella provställningar nr 479029.

Teknisk beskrivning

mätområde	100 - 900 N
Bredd	84 mm
Längd	191 mm
höjd	42 mm
upplösning	0,1 N
noggrannhet	0,1 %
mätvärdesminne	99
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Trådlös användning	HID (Human Interface Device)
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Mätteknik	digital
Produktslag	Dynamometer