

**Metallsågband 27×3830, Tänder per tum: 8/12****Beställningsdata**

Ordernummer	173800 8/12
GTIN	4045197254368
Artikelklass	16F

Beskrivning**Utförande:**

RÖNTGEN – bi-alfa-kobolt: Högeffektivt bimetallsågband med högkromhaltigt fjäderbandstål som bärande band och koboltlegerade (M42) HSS-tandspetsar (67–69 HRC).
Extremt hårda tandspetsar, flexibelt bärande band.

Användningsdata:

Kombitandning 0° – Mycket vibrationssnål, för ett stort tvärsnittsområde (för rör och profiler, massivt material upp till högst 70 mm).

Kombitandning 10° – Universell för ett stort tvärsnittsområde (för massivt material från 50 mm).

Normaltandning 0° – För små till medelstora tvärsnitt upp till högst 70 mm ingreppslängd.

Normaltandning 10° – För större tvärsnitt från 50 mm ingreppslängd.

OBS!:

Inkörning av nytt band: Se GARANT bearbetningshandbok nr 110010 och informationssida.

Teknisk beskrivning

Längd	3830 mm
Tjocklek	0,9 mm

Bredd	27 mm
Tandning	combi
Spånvinkel	0 grad
Skärmaterial	HSS Co 8
Produktslag	Metallbandsågblad