



## Hängselbyxa Highline, skiffergrå / svart, Konfektionsstorlek DE: 65



### Beställningsdata

Ordernummer	091332 65
GTIN	4030913888446
Artikelklass	06I

### Beskrivning

#### Utförande:

Fräsch och modern trefärgad kollektion **Highline** av en högklassig tygkvalitet som inte kliar eller krymper. Kontrastfärg av mycket slitstarkt canvastyg. Slitstark tack vare tredubbel söm på alla belastade ställen. Många praktiska detaljer, t.ex. mobil- och måttstocks fickor samt justerbart midjemått.

**Snickarbyxa** med justerbar midja.

- **Bröstlappsficka med lock och kardborrlås.**
- **Säkerhetslås på axelremmarna.**

#### Beskrivning:

- **Två infällda framfickor.**
- **Resår i midjan.**
- **Dragkedja i grenen.**
- **Dubbla tumstocks fickor.**
- **Benficka med lock och kardborrlås.**
- **Mobilficka.**
- **Två utanpåliggande knäfickor med färgade applikationer.**

#### Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med  $\varnothing < 12$  mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

#### OBS!:

Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.

**Närmare information om storlekar och färger hittar du under QR-koden.**

**Hängselbyxa** i färgkombination **kornblått / marin** under nr 091331.

Tvättning: 60 °C kulörtvätt

## Teknisk beskrivning

Material	bomull, polyester
Mobilficka	ja
Antal sidofickor	2
Byxavslut	rak, öppen
Bröslappsicka	med lock och kardborrlås
Knäppe för byxor	Blixtlås
Antal måttstocksickor	2
Spänne	Säkerhetslås på axelremmarna
Benficka med lock och kardborrlås	ja
Antal knäfickor	2
Antal benfickor	1
Storlek FR	61
Konfektionsstorlek DE	65
Sidofickor	isatt
Serie	Highline
Specialtjänst	Textilberedning
Kön	Herr
Tygsammansättning	35% bomull
Tygsammansättning	65 % polyester
Materialvikt / vävtäthet	285 g/m <sup>2</sup>
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
Kläder standard	UV-standard 801
Tvättning	60 °C kulörtvätt
Blekning	får inte blekas

Kemisk rengöring	Rengöring med perkloreten
Torkning	torktumlas skonsamt (låg temperatur)
Skalmar	varm, upp till 200 °C
Färg	skiffergrå / svart
Produktslag	Hängselbyxa

---

## Tillbehör

Knäskydd Standard 1 par Typ KNEE	091802 KNEE
----------------------------------	-------------