



Metallsågband 41×4640, Tänder per tum: 3/4H



Beställningsdata

Ordernummer	173872 3/4H
GTIN	2050001710222
Artikelklass	16F

Beskrivning

Utförande:

RÖNTGEN – bi-alfa-kobolt: Högeffektivt bimetallsågband med högkromhaltigt fjäderbandstål som bärande band och koboltlegerade (M42) HSS-tandspetsar (67–69 HRC).
Extremt hårda tandspetsar, flexibelt bärande band.

Användningsdata:

Kombitandning 0° – Mycket vibrationssnål, för ett stort tvärsnittsområde (för rör och profiler, massivt material upp till högst 70 mm).

Kombitandning 10° – Universell för ett stort tvärsnittsområde (för massivt material från 50 mm).

Normaltandning 0° – För små till medelstora tvärsnitt upp till högst 70 mm ingreppslängd.

Normaltandning 10° – För större tvärsnitt från 50 mm ingreppslängd.

OBS!:

Inkörning av nytt band: Se GARANT bearbetningshandbok nr 110010 och informationssida.

Teknisk beskrivning

Bredd	41 mm
Längd	4640 mm

Tjocklek	1,3 mm
Spånvinkel	±10 grad
Tandning	combi
Skärmaterial	HSS Co 8
Produktslag	Metallbandsågblad