

Garant**Ställbar handbrottsch, Ø DC: 7,2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	160600 7,2
GTIN	4045197250834
Artikelklass	110

Beskrivning**Utförande:**

Stort justerområde. Fininställning med tolkringar eller bygelmikrometer.
Skär med konisk skärfas; skärepparna är avbackade och rundslipade.

Teknisk beskrivning

Nominell Ø D _c	7,2 mm
Justerområde Ø	7,2 - 8 mm
skaftstorlek □	3,4 mm
Skärlängd L _c	32 mm
totallängd L	110 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Norm	Verkstadsnorm
Användning vid håltyp	vid genomgående hål
Färgring	Utan
Produktslag	Phillips-BIT

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

Alu (kortspånig)	lämplig
Stål < 500 N/mm ²	lämplig
Stål < 750 N/mm ²	lämplig
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig
Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig