

Garant**Ställbar handbrottsch, Ø DC: 31,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	160600 31,5
GTIN	4045197250957
Artikelklass	110

Beskrivning**Utförande:**

Stort justerområde. Fininställning med tolkringar eller bygelmikrometer.
Skär med konisk skärfas; skärepparna är avbackade och rundslipade.

Teknisk beskrivning

Justerområde Ø	31,5 - 37 mm
Nominell Ø D _c	31,5 mm
skaftstorlek □	18 mm
Skärlängd L _c	98 mm
totallängd L	280 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Norm	Verkstadsnorm
Användning vid håltyp	vid genomgående hål
Färgring	Utan
Produktslag	Phillips-BIT

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

Alu (kortspånig)	lämplig
Stål < 500 N/mm ²	lämplig
Stål < 750 N/mm ²	lämplig
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig
Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig