

Garant**Ställbar handbrottsch, Ø DC: 37mm****Beställningsdata**

Ordernummer	160600 37
GTIN	4045197250964
Artikelklass	110

Beskrivning**Utförande:**

Stort justerområde. Fininställning med tolkringar eller bygelmikrometer.
Skär med konisk skärfas; skärepparna är avbackade och rundslipade.

Teknisk beskrivning

Nominell Ø D _c	37 mm
Justerområde Ø	37 - 45 mm
skaftstorlek □	20 mm
Skärlängd L _c	108 mm
totallängd L	325 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Norm	Verkstadsnorm
Användning vid håltyp	vid genomgående hål
Färgring	Utan
Produktslag	Phillips-BIT

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

Alu (kortspånig)	lämplig
Stål < 500 N/mm ²	lämplig
Stål < 750 N/mm ²	lämplig
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig
Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig