

Garant**Maskin-gängtapp, Nitrerad, MF: 22X1,5****Beställningsdata**

Ordernummer	132880 22X1,5
GTIN	4045197074232
Artikelklass	11H

Beskrivning**Fördel:**

Torrbearbetning för gråjärn – kylsmörjmedel behövs inte. Extra slitstark tack vare de nitrerade ytorna.

OBS!:

med 4 skär.

Teknisk beskrivning

Gängstigning	1,5 mm
Antal spånspår	5
Kärnhåls-Ø	20,5 mm
Antal skär Z	5
Gäng-Ø	22 mm
Skaftdiameter D _s	18 mm
totallängd L	125 mm
Skaftfyrkant □	14,5 mm
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 374
Gängdjup	66 mm
Gängtyp	MF

gänga	M22×1,5
Beläggning	Nitrerad
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	vit
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
GG	lämplig	13 m/min	K
GGG	mindre lämplig	9 m/min	K
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		