



## Tryckluftsdreven rak slipmaskin G2424, hylsdiameter 6 mm Lång, Typ: S250



### Beställningsdata

Ordernummer	079448 S250
GTIN	7322590019907
Artikelklass	03R

### Beskrivning

#### Utförande:

**Kraftfull** och **robust raxlip** med mycket **lugn gång**. Säkerhetsbrytaren förhindrar oavsiktlig start. Tillämpningsoptimerade maximivarvtal mellan **8500 och 25000 varv/minut**

Med lång, smal spindel, perfekt för hålslipning. Längd 317 mm.

**Spänntångdiameter 6mm.**

#### leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

#### Reservdel:

**Utvalda underhållssatser (Service Kits):** Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

### Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	G2424 S250
axeleffekt	900 W
rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	13 mm
vikt	0,96 kg
maximal luftförbrukning	870 l/min
maximalt varvtal:	25000 min <sup>-1</sup>

## Datablad

bullernivå	85 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN	3,5 m/s <sup>2</sup>
Tryckluftsanslutning	3/8 tum
anslutningsgänga	BSP
Produktslag	Rakslip

### Tillbehör

Spännhylsa för rakslipmaskin Spännhylsa-Ø 6 mm	079459 6
--	----------