

Garant**Maskin-gängtapp, obelagd, UNC: 7/16-14****Beställningsdata**

Ordernummer	133350 7/16-14
GTIN	4045197074683
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:****Med spiralspets.****Användningsdata:****För UNC-grovgångor ASME – B1.1.****Teknisk beskrivning**

Antal spånspår	3
Gängstigning	1,814 mm
Kärnhåls-Ø	9,4 mm
Antal skär Z	3
Gäng-Ø	11,11 mm
Varvper tum	14
Norm	DIN 376
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D _s	8 mm
totallängd L	100 mm
Skaftfyrkant □	6,2 mm
Gängdjup	33,33 mm
Gängtyp	UNC

gänga	7/16-14 UNC
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		