

Garant**GARANT Softcut® fasningsfräs MTC, med hål, Vinkel γ : 60grad****Beställningsdata**

Ordernummer	215540 60
GTIN	4045197809711
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Robust påsticks-fasfräs. Vändskärsinfästningar som är inneslutna på flera sidor för stabilisering av skären och upptagning av de vertikala och radiella krafterna.

Användningsdata:

För stora avfasningsbredder i stålkonstruktioner Lämpar sig utmärkt för skrub- och semiskrubbanvändning.

OBS!:

Stegfria ytor uppnås med vändskären nr 215321–215398.

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

FästhålsØ	16 mm
Skruvsats för vändskär	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Passande vändskär	AP.T 1335..
Vinkel γ	60 grad
Största $\varnothing D_1$	47 mm
effektivt antal skär Z_{eff}	3

totallängd L_{tot}	52 mm
möjlig fasbredd b	14,7 mm
Minsta $\varnothing D$	17 mm
möjlig fasbredd h	25,5 mm
möjlig fasbredd l	29,5 mm
Serie	Softcut®
Tandmatning vid h_{max}	0,12 mm
Antal vändskärspaltor	9
Skaftutförande	med hål
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Fasningsfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Vändskärsskrivsats 10 delar	219826