



## Tryckluftsdrevena rakslipmaskiner, Typ: 53531



### Beställningsdata

Ordernummer	079443 53531
GTIN	616026535312
Artikelklass	03R

### Beskrivning

#### Utförande:

**Dynabrade – tryckluftsdreven rakslipmaskin.** Mångsidigt användbar rakslipmaskin med jämn gång i robust och ergonomiskt utförande och mjukt handtag. **Kraftfull** rakslip med högsta varvtal **18000 varv/minut** Den robusta, fasta **stålförlängningen** möjliggör **vibrationssnål** bearbetning på svåråtkomliga ställen.

#### leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

### Teknisk beskrivning

Spännhylsa-Ø	6 mm
bullernivå	84 dB(A)
vikt	2,2 kg
maximalt varvtal:	18000 min <sup>-1</sup>
tillverkarens beteckning	53531
Längd	467 mm
maximala vibrationer enligt EN	3,2 m/s <sup>2</sup>
maximal luftförbrukning	1128 l/min
axeleffekt	744 W

Tryckluftsanslutning	3/8 tum
anslutningsgänga	NPT
Produktslag	Rakslip