

**LOMU...08ER-SM, PR1225, Vändskärsstorlek: 15****Beställningsdata**

Ordernummer	225232 15
GTIN	2050001942074
Artikelklass	25A

**Beskrivning****Utförande:**

MEGACOAT-belagda vändskär med 4 skär i dubbelsidigt utförande. Den stora axiella spånvinkeln på maximalt 10° ger en markant sänkning av skärkraften.

**OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e=0,3 \times D$ .

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod vändskär	LOMU...08ER-SM
Typ	INOX
Hörnradie	0,8 mm
Sort	PR1225
Skärmaterial	VHM
Matning $f_z$ per tand	0,06 - 0,15 mm
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	140 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	110 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	110 m/min	M
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		