



Tryckluftsdrevena rakslipmaskiner, Typ: 60051



Beställningsdata

Ordernummer	079441 60051
GTIN	616026600515
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Dynabrade – tryckluftsdreven rakslipmaskin.

Mångsidigt användbar rakslipmaskin med jämn gång i robust och ergonomiskt utförande och mjukt handtag. **Rotorbroms:** Motorn står stilla inom en sekund efter avstängningen. Turbindriven liten slipmaskin utan växel med högsta varvtal 60000 varv/minut. Keramiskt lagrad tryckluftsdrevning med **patenterad varvtalsövervakning** för konstant varvtal under last.

Användningsdata:

Använd enbart oljefri tryckluft. Olja inte!

leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

Teknisk beskrivning

bullernivå	78 dB(A)
Längd	135 mm
axeleffekt	75 W
Spännhylsa-Ø	3 mm
tillverkarens beteckning	60051
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
maximalt varvtal:	60000 min ⁻¹
maximal luftförbrukning	228 l/min

vikt	0,45 kg
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	NPT
Produktslag	Rakslip