


Garant**Gängsnitt 6g, M: M1****Beställningsdata**

Ordernummer	140300 M1
GTIN	4045197083012
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Solid, förslitad form. \geq **M3 med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga**. Toleransområde 6h.

Teknisk beskrivning

stigning	0,25 mm
höjd	5 mm
Utvändig \varnothing	16 mm
Toleransklass	DIN 13 6h
gänga	M1
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS

Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		