



## Precisionscylinderlås utan låscyliner, Höljes-Ø: 45mm



### Beställningsdata

Ordernummer	085816 45
GTIN	2050000971969
Artikelklass	08Q

### Beskrivning

#### Utförande:

Precisionscylinderlås med förnicklat mässingshus och härdad, förkromad stålbygel med dubbel reglering. Med inbyggd låscyliner nr 950050 (gäller inte nr 085816) för individuell anpassning/integrering i ditt befintliga låssystem från DOM. Möjlighet till individuell bestyckning med låscylindersats nr 950050 enligt dina egna krav.

#### OBS!:

Låscylindrar för individuell bestyckning, se nr 950050 och nr 950072, **grupp 95 i katalogen Arbetsplatsinredningar band 3.**

### Teknisk beskrivning

Typ av låsning	Cylinderlås
Härdad bygel	ja
Leverans utan låscyliner	ja
Låsnummercirkel	HO 001 - 200 eller låsning-låsnummer
husets material	Förnicklad mässing
Höljes-Ø	45 mm
Material bygel	Stål

passar till låscylindrar	ja
bygel-Ø	6 mm
låssystemanpassad	ja
Bygel dubbelt låst	ja
Produktslag	Hänglås