

 Atlas Copco

Tryckluftsdreven rak slipmaskin G2424, hylsdiameter 6 mm Lång, Typ: S085



Beställningsdata

Ordernummer	079448 S085
GTIN	7322590019891
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Kraftfull och **robust rakslip** med mycket **lugn gång**. Säkerhetsbrytaren förhindrar oavsiktlig start. Tillämpningsoptimerade maximivarvtal mellan **8500 och 25000 varv/minut**

Med lång, smal spindel, perfekt för hålslipning. Längd 317 mm.

Späntångdiameter 6mm.

leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	8500 min ⁻¹
rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	13 mm
bullernivå	70 dB(A)
tillverkarens beteckning	G2424 S085
maximala vibrationer enligt EN	5,3 m/s ²
axeffect	440 W

vikt	0,96 kg
maximal luftförbrukning	252 l/min
Tryckluftsanslutning	3/8 tum
anslutningsgänga	BSP
Produktslag	Rakslip

Tillbehör

Spännhylsa för rakslipmaskin Spännhylsa-Ø 6 mm	079459 6
--	----------