



## Tryckluftsdrivna rakslipmaskiner, Typ: 52855



### Beställningsdata

Ordernummer	079441 52855
GTIN	616026528550
Artikelklass	03R

### Beskrivning

#### Utförande:

#### **Dynabrade – tryckluftsdreven rakslipmaskin.**

Mångsidigt användbar rakslipmaskin med jämn gång i robust och ergonomiskt utförande och mjukt handtag. Reglerbar rak blyertspennvässare. Robust luftmotor lämplig för oljad tryckluft, steglös varvtalsinställning från 35000 varv/minut till 60000 varv/minut. Integrerad till-/frånkontakt, memory-funktion.

#### **leveransinnehåll:**

Inklusive erforderlig nippel.

### Teknisk beskrivning

Spännhylsa-Ø	3 mm
maximalt varvtal:	60000 min <sup>-1</sup>
vikt	0,61 kg
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
axeleffekt	75 W
bullernivå	67 dB(A)
Längd	114 mm
maximal luftförbrukning	170 l/min

tillverkarens beteckning	52855
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	NPT
Produktslag	Rakslip