

Garant**Gängsnitt 6g, M: M12****Beställningsdata**

Ordernummer	140300 M12
GTIN	4045197083166
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Solid, förslitsad form. \geq **M3 med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga**.

Skärriktning: Höger

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 1,75 mm

Utvändig Ø: 38 mm

höjd: 14 mm

Teknisk beskrivning

höjd	14 mm
stigning	1,75 mm
Utvändig Ø	38 mm
Toleransklass	DIN 13 6g
gänga	M12

Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		