

HOLEX®**Gängsnitt, M: M3,5****Beställningsdata**

Ordernummer	140450 M3,5
GTIN	4045197595157
Artikelklass	12K

Beskrivning**Utförande:**

Solid, förslitsad form. \geq **M3 med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 2 gängor. Läppad och nitrerad**, spånvinkel ca 15°.

Gängtyp: M

Flankvinkel: 60 grad

Skärmaterial: HSS E

Norm: EN 22568

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 0,6 mm

Utvändig Ø: 20 mm

höjd: 5 mm

Teknisk beskrivning

stigning	0,6 mm
höjd	5 mm
Utvändig Ø	20 mm

Toleransklass	DIN 13 6g
gänga	3,5
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS E
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger