

Garant**Gängsnitt vänstergänga, M-LH: M2****Beställningsdata**

Ordernummer	140620 M2
GTIN	4045197083609
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Solid, förslitsad form.

Skärfas över 1 3/4 gänga.

Skärriktning: Vänster

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 0,4 mm

Utvändig Ø: 16 mm

höjd: 5 mm

Teknisk beskrivning

höjd	5 mm
stigning	0,4 mm
Utvändig Ø	16 mm
Toleransklass	DIN 13 6g
gänga	M2

Gängtyp	M-LH
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Skärriktning	Vänster
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		