

**Garant****Sticksvärd Stål, neutral, Bladhöjd h5 / spårbredd w: 19/3,1mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273552 19/3,1
GTIN	4062406373634
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Passar till:**

Hållare nr 273984 - 274000 eller nr 319132; 319133 (VDI-hållare).

**Observera:**

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

**Teknisk beskrivning**

Spårbredd w	3,1 mm
Bladhöjd h <sub>5</sub>	19 mm
för max. arbetsstycke-Ø	45 mm
totallängd L	86 mm
Användning	neutral
Invändig	nej
Systemnyckel	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Sticksvärd