

Garant**Sticksvärd Stål, neutral, Bladhöjd h5 / spårbredd w: 32/4,1 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273552 32/4,1
GTIN	4062406373702
Artikelklass	21W

Beskrivning**Passar till:**

Hållare nr 273984 - 274000 eller nr 319132; 319133 (VDI-hållare).

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Teknisk beskrivning

Bladhöjd h ₅	32 mm
Spårbredd w	4,1 mm
för max. arbetsstycke-Ø	110 mm
totallängd L	150 mm
Användning	neutral
Invändig	nej
Systemnyckel	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Sticksvärd